

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance genom Water-Smart Technology™

D1 Master



Låg konsumtion - hög prestanda

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Enkel, hållbar, effektiv



Sequential Rinse Technology
Sequential Rinse-teknologin minimerar vatten- och kemkonsumtionen i slutsköljningen med upp till 50 %, vilket i sin tur även sparar energi.



Tystare arbetsmiljö
Njut av en tystare arbetsmiljö med låga 56 dB(A). Minskar personalens upplevda stress för en behagligare arbetsplats.




Högsta nivå av hygien
D1 Master ger högsta nivå av diskresultat som uppfyller hygiennormerna EN 17735:2023 och DIN 10534. Diskpumpen tillsammans med den roterande diskarmen levererar skinnande rena tallrikar på bara 1,5 minuter.



Direkt tillgång till information
Skanna QR-koden på din maskin och få tillgång till din unika servicehistorik, användar- och service-manualer eller felsökningsguider online. Det är SIMpel™!



Anpassningsbar på plats
Justerbara temperaturer för disk och sköljning samt dosering av kemikalier – allt kan anpassas på några sekunder.



Intuitiv användning – inga språkbarriärer
En lättavläst skärm med ikoner och symboler som hjälper till att hantera frekventa byten av personal och sparar in tid genom att undvika återkommande användarutbildningar.



D1 Master Glass
Glasdiskningsversionen levereras med speciellt anpassade glasprogram. D1 Master Glass kan utrustas med en integrerad vattenavhårdare. Den kan även kopplas till en extern RO-enhet för att få ett ännu bättre diskresultat för glas. Maskinen levereras med en tråddiskback för glas samt en glasdiskback.



Stativ för underbänksmaskin
Skapa bra ergonomiska förutsättningar med god arbetshöjd där maskinen står på sitt stativ. Med eller utan låsbar dörr. Plats för förvaring av tre diskbackar eller diskmedel undertill.



Integrerad WiFi
Ladda ner Lean Wash Center® appen och koppla upp enheten för att samla in, redigera och övervaka HACCP-data, förbrukning och mycket mer.




D1 Master teknisk specifikation

Allmänt	
Utformning	Underbänksdiskmaskin
Yttermått (H x B x D)	844 (+10) x 600 x 633/1072
Öppningshöjd (Lastningshöjd)	400 mm (375 mm)
Vikt (tom/fyllad)	54 / 74 kg
Disktanksvolym	11 liter
Sköljtanksvolym	5,5 liter
Rinse water volume	1,3 liter (Glass versionen: 2,0 liter)
Diskvattentemperatur	60 °C
Sköljvattentemperatur	85 °C (Glass versionen: 70 °C)
Ljudtrycksnivå	< 56 dB(A) ISO 11203
Program och kapacitet	
Diskprogram	1:30 min / 2 min / 3 min / 8 min (Glass versionen: 1:30 min / 2 min / 3 min)
Kapacitet / diskprogram	18 tallrikar eller 12 djupa tallrikar Ø 240 mm 25 glas/mugar Ø 90 mm
Uppstartstid / vattenbyte	13 min/8 min vid 55 °C inkommande vattentemp.
Elanslutningg ①	
Spänning/Frekvens	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz 230V/ 1N~ / 50 Hz (omkopplingsbar)
Säkring	10 A (400V) / 16 A (230V) / 25 A (230V / 1N~ med 5,1 kW eller 16 A (230V / 1N~ med 3,5 kW)
Max uteffekt	5,1 kW
Diskpumpsmotor	0,55 kW
Sköljpumpsmotor	0,18 kW
Element disk-*/sköljtank*	2 kW / 4,5 kW
Kapslingsklass	IPX5
Vattenanslutning ②	
Hårdhet/anslutning	Total hårdhet: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Anslutningsslang med ¾" hona - 1,5 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Max. inkommande vattentemp.	60 °C (max 30 °C med tillval Vattenavhårdare)
Återströmningsskydd	EN 1717 uppfylls med luftgap av typ AB, EN 13077
Ventilation och avlopp ③	
Värmebelastning till rummet	1,0 kW / 0,6 kW / 0,4 kW (totalt/sensibelt/latent)
Ventilationskrav	300 m³/h
Avlopp	Avloppsslang Ø 28 mm , 1,4 m, kapacitet 50 l/min
Temperatur på avloppsvatten	65 °C
Integrerad avloppspump	40 W, Lyftkapacitet: 400 mm
Disk- och torkmedel	
Doseringsutrustning	Doseringspumpar för flytande disk- och torkmedel, med peristaltisk pump, är integrerade i maskinen.


* Ej aktiva samtidigt.

D1 Master – Installation

- ① Elanslutning
- ② Vattenanslutning
- ③ Avlopp



Stativ (tillval)



2 års
garanti

24

Du får 24 månaders
garanti på din nya disk-
lösning från Nor:disk.

Årlig service måste utföras
av din lokala auktoriserade
servicepartner.

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com